

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay - HPI/SON/HPL)

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali. La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale. Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.



Our eco passport

Signify apre la strada a un mondo migliore e più luminoso. Le nuove tecnologie impiegate nella fase di design ci consentono di ridurre l'impatto ambientale e di apportare maggiori benefici al mondo in cui operiamo.

Sappiamo che è importante anche per te. Ecco perché abbiamo sviluppato l'Eco Passport, in cui illustriamo le prestazioni ambientali e sociali dei nostri prodotti in otto Aree Sostenibili, sviluppate dal 1994, grazie al nostro processo di Design Sostenibile.



Energia

- **Regolabile:** No
- **Classe di efficienza energetica (ELL):** A+
- **Efficienza luminosa (specificata) (Nom):** 125,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 88 W



Circularità

- **Durata nominale (Nom):** 50000 h



Imballo

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,506 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,469 kg



Sostanze

- **Conformità a RoHS EU:** Sì



Peso e materiali

- **Peso netto SAP (Pezzo):** 1,300 kg

Per ulteriori informazioni:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.