

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

TrueForce LED, industrial e retalho (Highbay – HPI/SON/HPL)

As lâmpadas Philips TrueForce LED industrial e retalho fornecem-lhe uma solução rápida e fácil de retorno do investimento para substituir lâmpadas HID em aplicações Highbay. A solução fornece-lhe os benefícios do LED da eficiência energética e longa duração e, além disso, tem um investimento inicial reduzido. A compatibilidade e o design exclusivo da lâmpada permite substituir diretamente lâmpadas HID para lâmpadas LED TrueForce sem necessidade de mudar o equipamento ou o controlo. Várias opções de ângulo do feixe e um elevado índice de restituição cromática otimizam a distribuição de luz criando, ao mesmo tempo, um ambiente confortável, seguro e de alta produtividade.



Our Eco passport



Energy

- Regulável: false
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A+
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 88 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 50000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,469 kg



Substances

- EU RoHS compliant: No



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 1,300 kg

Energy efficiency ranking / External awards

