



# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

### 产品数据

基本資訊	
接口	E40 [ E40]
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	50000X
技術類型	88-250W
照明科技	
色碼	840 [ CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	60 °
光通量 (標稱)	11000 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	125.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	88 W
燈具電流 (標稱)	2500 mA
相等瓦數	250 W
起始時間 (標稱)	1.2 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	1.2 s
功率因數 (標稱)	0.7
電壓 (標稱)	100-145 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	90 °C
控制調光	
可調光	否


# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
能源消耗 kWh/1000 h	97 kWh
產品參數	
完整產品碼	871869671378500
訂購產品名稱	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
	60D

EAN/UPC - 產品	8718696713785
訂購代碼	929001356802
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	929001356802
淨重 (件)	1.300 kg

## 安全提示


## 二维绘图




TForce LED HIL ND 90-250W E40 840 60D

Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	210 mm	250 mm

## 光度数据




NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 60D


# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据




TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 60D


## 壽命




TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 60D



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D



TrueForce LEDHIL HPI 250W E40 840 120D



LedTrueForce

## TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

