

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D

TrueForce-LED industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce LED industri- och butikslampor är en snabb och enkel återbetalningslösning för att ersätta HID-lampor i hög takhöjd. Lösningen ger dig fördelarna med LED-lampor, som låg energiförbrukning och lång livslängd, för en låg investeringskostnad. Med unik lampdesign och kompatibilitet kan du byta ut HID-lampor direkt mot TrueForce LED-lampor utan att behöva byta ut varken armatur, driftdon eller tändare, om det finns. Flera alternativ för spridningsvinklar och hög färgåtergivningindex förstärker ljusfördelningen samtidigt som en behaglig, säker och högproduktiv miljö skapas.



Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Nej
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 125,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 88 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 50000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,469 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 1,300 kg

Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.