

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D TrueForce LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

飞利浦 TrueForce LED 工业和零售灯为您提供可轻松迅速获取回报的解决方案,用来替换高棚灯应用中的 HID 灯。此解决方案可为您带来 LED 的能效和长寿命效益,而且只需低初始投资。利用独特的灯设计和兼容性,您可以直接用 TrueForce LED 灯来改造 HID 灯,无需修改灯具或装置。多种光束角度选项和高显色指数可增强照明分布,同时创造舒适、安全且高产的环境。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活,美好世界”。作为设计过程的一部分,我们通过不断创新来降低对环境的影响,并为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知,这对您来说也非常重要。为此,我们开发了 Eco passport,说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 能效标签 (EEL): A+
- 光效 (额定) (标称): 125.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 88 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 50000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.506 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.469 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- SAP 净重 (每件): 1.300 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情, 敬请访问:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.