

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D

TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。



Our Eco passport



能量

- 可調光: 否
- 能源效益標籤 (EEL): A+
- 光效 (額定) (標稱): 137.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 145 W



循環

- 標稱使用時間 (標稱): 50000 h



包裝

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.037 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.235 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0.469 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0.235 kg



物質

- 符合歐盟 RoHS 標準: Yes
- RoHS 標誌: RoHS mark



重量與材質

- 淨重 (件): 1.300 kg

Energy efficiency ranking / External awards

