



TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

产品数据

基本資訊	
接口	E40 [E40]
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	50000X
技術類型	145-400W
照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	120 °
光通量 (標稱)	20000 lm
光通量 (額定) (標稱)	20000 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	137.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80

標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱) 70 %	
運作和電氣	
輸入頻率	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	145 W
燈具電流 (標稱)	3900 mA
相等瓦數	400 W
起始時間 (標稱)	0.7 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.7 s
功率因數 (標稱)	0.7
電壓 (標稱)	100-145 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	95 °C


TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

控制調光	
可調光	否
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
能源消耗 kWh/1000 h	160 kWh
產品參數	
完整產品碼	871869671388400
訂購產品名稱	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D

EAN/UPC - 產品	8718696713884
訂購代碼	929001357102
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	929001357102
淨重 (件)	1.300 kg

安全提示


二维绘图




TForce LED HIL ND 150-400W E40 840 120D

Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	210 mm	250 mm

光度数据




400W E40 Others ND 120D 840 4000K



400W E40 Others ND 120D 840 4000K


TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

光度数据




400W E40 Others ND

壽命



400W E40 Others ND



LedTrueForce

