



Focos pequeños LED

4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES

Los focos LED estándar y de vidrio de Philips son la opción perfecta para la clásica iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo de retrofit de focos halógenos. Estos brindan una luz encantadora y el rendimiento que espera de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	380 lm
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	84.44 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz

Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.85
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]


Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí

Focos pequeños LED

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES
Nombre del producto completo	4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES
Código del pedido	929001358204


N.º de material (12NC)	929001358204
Código local	471565
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677471569
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677471564

Plano de dimensiones




Product	D	C
4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES	50 mm	54 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES





Accent Lighting Spots - 4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES



Light Distribution Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES

Focos pequeños LED

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES

Lumen Maintenance Diagram - 4.5GU10/LEDCLA/F35/2.2-2.7K/DIM 10/1 ES

