



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	260 lm
Svítivost (jmen.)	540 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	260 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4 W
Proud zdroje (jmen.)	19 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot MV

Certifikace a použití


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Celý název výrobku	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM


Full EOC	871869672135300
Objednací kód	72135300
Číslo materiálu (12NC)	929001363902
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696721353
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696721360

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

