



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU10 [GU10]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	260 lm


Lichtstärke (Nom)	540 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	65,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	260 lm

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	19 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D
	DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D
	DIM
Gesamt-Produktcode	871869672135300
Bestellcode	72135300
Material-Nr. (12NC)	929001363902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696721353
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696721360

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

