



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.


Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	GU10 [GU10]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Schakelcyclus	50.000	Energieverbruik	4 W
Lamptype	LED	Lampstroom (nom.)	19 mA
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Overeenkomstig vermogen	35 W
Gegevens lichttechniek		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Arbeidsfactor	0.7
Lichtstroom	260 lm	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtsterkte (nom.)	540 cd	Operationele temperatuur	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	65,00 lm/W	Dimbaar	Ja
Kleurconsistentie	<6	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	260 lm		


CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour

Full EOC	871869672135300
Bestelcode	72135300
Materiaaln. (12NC)	929001363902
Lokale code	CSGU35W83036D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696721353
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696721360


Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

