



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	260 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	540 cd
Designação da cor	White (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	260 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	19 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869672135300

CorePro LEDspot MV

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produto	8718696721353
Código de encomenda	72135300
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001363902
Peso líquido (Peça)	0,038 kg



Desenho dimensional



GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Dados fotométricos



Classic LEDspot MV 35W GU10 830 36D

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K


Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

