



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10 eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	4-35W
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	260 lm
Ljusstyrka (nom)	540 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	260 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampström (nom)	19 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh


Produktdata	
Fullständig produktkod	871869672135300

CorePro LEDspot MV

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produkt	8718696721353
Beställningsnummer	72135300
E-nummer	8295212
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001363902
Nettovikt (stycke)	0,038 kg


Måttskiss




GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data




LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



Accent Lighting - Spot



Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Livslängd



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

