



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]		540 cd
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Schaltzyklus	50.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	67,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	270 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad		
Lichtstrom	270 lm		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	19 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

## Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja


## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Gesamt-Produktcode	871869673022500
Bestellcode	73022500
Material-Nr. (12NC)	929001364002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696730225
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696730232


## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten



Accent Lighting Spots – CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM




Light Distribution Diagram – CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

