



CorePro LEDspot 230V

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4-35W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	270 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	270 lm
Intensidad luminosa (nom.)	540 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Ángulo de haz nominal	36 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm
-----------------------------------	--------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	19 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	Si

CorePro LEDspot 230V

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869673022500
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

EAN/UPC - Producto	8718696730225
Código de pedido	73022500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001364002
Peso neto (pieza)	0,038 kg



Plano de dimensiones



GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

