



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Strømforbrug	5 W
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Effektfaktor (brøk)	0,7
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	365 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	710 cd	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	73,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Ja
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	365 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672139100
Beskrivelse af lokal kode	2057808004
Ordrekode	72139100



Materialenr. (12NC)	929001364202
Lokal ordrekode	2057808004
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8718696721391
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696721407

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting - Spots

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

