



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	365 lm
Intensité lumineuse (nom.)	710 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	73,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	365 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Nom de produit complet	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Code EOC	871869672139100
Code de commande	72139100
Code 12NC	929001364202
Code de commande local	CSGU50W83036D1
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696721391
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696721407

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

