



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10 eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [ GU10]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5-50W
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	365 lm
Ljusstyrka (nom)	710 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh


Produktdata	
Fullständig produktkod	871869672139100

# CorePro LEDspot MV

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produkt	8718696721391
Beställningsnummer	72139100
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001364202
Nettovikt (stycke)	0,038 kg


## Måttskiss




GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometriska data



LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K




Classic LEDspotMV 50W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Livslängd



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

