



CorePro LEDspot 230V

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5-50W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	380 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	380 lm
Intensidad luminosa (nom.)	710 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	380 lm

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	25 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	Si


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Apto para la iluminación de acento	Si

CorePro LEDspot 230V

Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869673024900
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Producto	8718696730249

Código de pedido	73024900
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001364302
Peso neto (pieza)	0,038 kg



Plano de dimensiones



GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

