



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	380 lm
Fényerősség (névleges)	710 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	76,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	380 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	5 W
Fényforrás árama (névleges)	25 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

CorePro LEDspot MV


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Teljes terméknév	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673024900

Rendelési kód	73024900
Cikkszám (12NC)	929001364302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696730249
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696730256


Méretezett rajza

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok



Spotlight Dimensions: 54 mm x 50 mm
Photo Lighting: 5.0 W




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

