



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5-50W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	380 lm
Intensità luminosa (Nom)	710 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	380 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	25 mA
Wattaggio equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	65 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869673024900

CorePro LEDspot MV

Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Prodotto	8718696730249
Codice d'ordine	73024900
Codice Locale	CLAGU105084036D
Numeratore - Quantità per confezione	1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10	
N. materiale (12NC)	929001364302
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg


Disegno tecnico




GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrie



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Durata



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

