



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidlovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G9 [G9]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	210 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,53 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	1,9 W
Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

CorePro LEDcapsule MV

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	Jiné
--------------	------

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Full EOC	871869672423100
Objednací kód	72423100
Číslo materiálu (12NC)	929001364702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696724231
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696724248

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

