



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	30.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	210 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,53 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz

Consumo energetico	1,9 W
Corrente lampada (Nom)	18 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Altro

CorePro LEDcapsule MV

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 2 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Nome completo prodotto CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Full EOC 871869672423100

Codice d'ordine 72423100

Codice materiale (12NC) 929001364702

Codice locale PHIR7S60830


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696724231

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 12



EAN/UPC - Case 8718696724248

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

