



PAR30 S/L à DEL

12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	40 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	10 °
Flux lumineux	950 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10 500 cd
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	79,17 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	12 W
Courant de la lampe (nom.)	120 mA

Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court]

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Données de produit	
Nom du produit de la commande	12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V

PAR30 S/L à DEL

Nom complet du produit	12PAR30S/EXPERTCOLOR/ S10/940/DIM/120V
Code de commande	471789
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001369704
Numérateur – Quantité par emballage	1



EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677471781
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677471786

Schéma dimensionnel




Product	D	C
12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V	94,8 mm	93,1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V



Accent Lighting Spots - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V



Light Distribution Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V

Lumen Maintenance Diagram - 12PAR30S/EXPERTCOLOR/S10/940/DIM/120V

