


# Lámparas LED prémium SceneSwitch

## SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Tapa-base** | E27 [E27] |
| **Vida útil nominal** | 15.000 hora(s) |
| **Ciclo del interruptor** | 100.000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Cumple con el reglamento RoHS de la UE** | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 827/850/822 [CCT of 2700K/5000K/ 2200K] |
| **Ángulo de haz (nominal)** | 300 ° |
| **Designación de color** | - [Sin especificar] |
| **Eficacia lumínica (promedio) (nominal)** | 84,00 lm/W |
| **Consistencia de color** | < 6 |
| **Índice de producción de color (IRC)** | 80 |
| **LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)** | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|---|
| **Frecuencia de línea** | 60 Hz |
| **Frecuencia de entrada** | 60 Hz |
| **Consumo de energía** | 3 8 9,5 W |
| **Corriente de la lámpara (nominal)** | 130 mA |
| **Equivalente en potencia en vatios** | 60 W |
| **Tiempo de inicio (nominal)** | 0,5 s |
| **Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz** | 0.5 s |
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.62 |
| **Voltaje (nominal)** | 120 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **T° estuche máxima (nominal)** | 89 °C |

| Controles y atenuación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |


| Mecánica y carcasa | |
|---|---|
| **Acabado de la luz** | Blanco |

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

| | |
|---|---|
| **Forma del foco** | A60 [A 60 mm] |
| | |
| **Aprobación y aplicación** | |
| **Consumo de energía kWh/1000 h** | - kWh |
| | |
| **Información del producto** | |
| **Nombre del producto del pedido** | SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V |
| **Nombre del producto completo** | SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871869679236000 |
| **Código del pedido** | 929001373591 |
| **N.° de material (12NC)** | 929001373591 |
| **Numerador SAP: cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC: producto/caja** | 8718696792360 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 6 |
| **EAN/UPC - Caja** | 8718696792377 |

## Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|---|---|---|
| SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V | 61 mm | 111 mm |

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.