



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	100000X
Tipo técnico	9/4/2-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827/825/822 [CCT de 2,700 K/ 2,500 K/2,200 K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo lumínico (nom.)	800/320/80 lm
Designación de color	Cálido/extracálido/muy cálido
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700/2500/2200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9/4/2 W
Corriente de lámpara (nom.)	135 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,6
Voltaje (nom.)	120 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	89 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Mate

Datos de producto

Código de producto completo 871869679238400
Nombre de producto del pedido SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27
WG 120V
EAN/UPC - Producto 8718696792384

Código de pedido 929001373691


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001373691

Peso neto (pieza) 0,060 kg

Plano de dimensiones



A19 120V 9-60W 2700-2500-2200K E27 ND

Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V	61 mm	111 mm

