



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	100000X
Tipo técnico	9/3/1-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	850 [CCT de 5,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo lumínico (nom.)	800/320/80 lm
Designación de color	Luz de día
Temperatura del color con correlación (nom.)	5000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	89 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	9/3/1 W
Corriente de lámpara (nom.)	130 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.6
Voltaje (nom.)	120 V


Lámparas LED prémium SceneSwitch

Datos de producto

Código de producto completo	871869679240700
Nombre de producto del pedido	SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V
EAN/UPC - Producto	8718696792407
Código de pedido	929001373791

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001373791
Peso neto (pieza)	0,060 kg

Plano de dimensiones



A19 120V 9-60W 5000-5000-5000K E27 ND

Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V	61 mm	111 mm

