

PHILIPS

Eco passport

Master LED PAR30L 40W 15D 827 MASTER LEDspot PAR 聚光燈

屬於新一代的 PAR 燈管，結構堅固，可發出暖白光束，非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明，尤其適合燈光永久開啟的公共區域，例如大廳、走廊和樓梯間。MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容，具 E27 燈座，專為改裝而設計，可替換原有 75 W 鹵素燈，為您省下大量能源，將維護成本減到最少，同時不影響亮度。PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版，是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。



Our Eco passport



能量

- 可調光: 否
- 能源效益標籤 (EEL): A+
- 光效 (額定) (標稱): 96.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 40 W



循環

- 標稱使用時間 (標稱): 25000 h



包裝

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.717 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.074 kg



物質

- 符合歐盟 RoHS 標準: No



重量與材質

- 淨重 (件): 0.410 kg

Energy efficiency ranking / External awards

