

PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

## Master LED PAR30L 40W 15D 827

屬於新一代的 PAR 燈管，結構堅固，可發出暖白光束，非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明，尤其適合燈光永久開啟的公共區域，例如大廳、走廊和樓梯間。MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容，具 E27 燈座，專為改裝而設計，可替換原有 75 W 鹵素燈，為您省下大量能源，將維護成本減到最少，同時不影響亮度。PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版，是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。

### 产品数据

基本資訊	
接口	E27 [ E27]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	40-70W
照明科技	
色碼	827 [ CCT of 2700K]
Beam Angle (Nom)	15 °
光通量 (標稱)	3850 lm
光通量 (額定) (標稱)	3850 lm
光強 (標稱)	38500 cd
色彩名稱	暖白色 (WW)
額定光束角	15 °
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標稱)	96.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	82
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %


運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	40 W
燈具電流 (標稱)	196 mA
相等瓦數	70 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	90 °C
控制調光	
可調光	否
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
適合重點照明	Yes

# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

能源消耗 kWh/1000 h	40 kWh
<b>產品參數</b>	
完整產品碼	871869675931800
訂購產品名稱	Master LED PAR30L 40W 15D 827
EAN/UPC - 產品	8718696759318
訂購代碼	929001374308

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	929001374308
淨重 (件)	0.410 kg


## 二维绘图




PAR30L 35-35W 4000lm 15D 2700K E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 15D 827	95.5 mm	129 mm


## 光度数据



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 827 15D ND





LEDspot MAS 41W E27 PAR30L 827 30D ND



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 827 15D ND

# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

## 壽命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

