

PHILIPS

Eco passport

Master LED PAR30L 40W 15D 830 CN 高光通 MASTER LEDspot PAR

飞利浦高亮度 LED PAR30L ,相较于传统 CDM PAR30L 相同外形,但光源中集成了业界先进的 COB LED 光源和紧凑高效的驱动器。使该产品可提供具有更高亮度的照明,让商业表现更为出色。此外,该灯具还配备了过温保护 (OTP) 功能,可确保长时间工作和长使用寿命。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活,美好世界”。在设计过程中,我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响,并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面,为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知,这对您来说也非常重要。为此,我们开发了 Eco passport,说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 光效 (额定) (标称): 100.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 40 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 25000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.717 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.074 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.410 kg

更多详情, 敬请访问:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.