



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 40W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27 [E27]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50.000	Consumo de energía	40 W
Lighting Technology	LED	Corriente de la lámpara (nominal)	196 mA
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Equivalente en potencia en vatios	70 W
Información técnica sobre la luz		Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Ángulo de haz (nominal)	15 °	Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	4.000 lm	Voltaje (nominal)	220-240 V
Intensidad lumínica (nominal)	36.000 cd	Temperatura	
Designación de color	Blanco (WH)	T° estuche máxima (nominal)	88 °C
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W	Regulable	No
Consistencia de color	< 6		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	40 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 40W 15D 830
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 40W 15D 830
Full EOC	871869969444900


Descripción de código local	Master LED PAR30L 40W 15D 830
Código del pedido	929001374412
N.º de material (12NC)	929001374412
Código local	929001374412
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699694449
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699694456

Plano de dimensiones




Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 15D 830	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 830



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 40W 15D 830

MASTER LEDspot PAR High Lumen


Datos fotométricos




Source: Philips Lighting NV Page 10

Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 40W 15D 830

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 830



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 830

