



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 40W 15D 857

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	857 [CCT of 5700K]
Ángulo de haz (nominal)	15°
Flujo luminoso	4.200 lm
Intensidad lumínica (nominal)	42.000 cd
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	105,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	40 W
Corriente de la lámpara (nominal)	196 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Mecánica y carcasa

Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
----------------	-------------------------------------

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	40 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 40W 15D 857
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 40W 15D 857


Full EOC	871869675937000
Código del pedido	929001374608
N.º de material (12NC)	929001374608
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696759370
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696759387

Plano de dimensiones




Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 15D 857	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 40W 15D 857



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 857

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 857

Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 857

