



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	2300 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampström (max)	83 mA
Lampström (min)	61 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktlängd	1050 mm


MASTER LEDtube EM/Mains

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869672855000

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1050mm 16W 830 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696728550
Beställningsnummer	72855000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001375602
Nettovikt (stycke)	0,212 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




TLED 220-240V 16-38W 2300lm 3000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1045,8 mm	1052,9 mm	1060 mm

Fotometriska data




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube MAS 16W G13 830 ND


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




LEDtube MAS 16W G13 830 ND


Livslängd




LEDtube MAS 16W G13 830 ND



LEDtube MAS 16W G13 830 ND




LEDtube MAS 16W G13 830 ND



LEDtube MAS 16W G13 830 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Livslängd



LEDtube MAS 16W G13 830 ND

