



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	70000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	172,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	74 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	56 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast

MASTER LEDtube EM/Mains

Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673152900

Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696731529
Ordrekode	73152900
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001376902
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse




TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriske data




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm





LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm

Fotometriske data





LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Levetid



LEDtube G13 ND

LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc

LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

