



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednolity wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	70000 h
Cykl załączania	200000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	2500 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	172,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Prąd lampy (Max)	74 mA
Prąd lampy (Min)	56 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Stewowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	Plastik
Długość produktu	1200 mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869673152900
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
EAN/UPC-produkt	8718696731529
Kod zamówienia	73152900
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001376902
Waga netto (szt.) SAP	0,270 kg


Rysunki techniczne




TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Dane fotometryczne




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm

Dane fotometryczne




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


Okres eksploatacji




LEDtube G13 ND



LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc



LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

