



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	485 lm
Svítivost (jmen.)	800 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	485 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5 W
Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Ekvivalentní příkon	65 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot MV

Certifikace a použití


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Označení a balení

Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Celý název výrobku	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


Full EOC	871869674387400
Objednávací kód	74387400
Číslo materiálu (12NC)	929001381302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696743874
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696743881

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



Spotlight Dimensions 1:1 Photo Lighting 1:1 Page 107




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

