



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	485 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	97,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	485 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	41 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Full EOC	871869674387400
Bestelcode	74387400



Materiaalnr. (12NC)	929001381302
Lokale code	CSGU65W84036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696743874
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696743881

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

