



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5-65W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	485 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	485 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	97,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	485 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	41 mA
Potência equivalente	65 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	72 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Dados do produto

Código do produto completo	871869674387400
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC – Produto	8718696743874
Código de encomenda	74387400

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001381302
Peso líquido (Peça)	0,038 kg


Desenho dimensional




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




General Information E1 Photometry E1 Page 10



CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

