



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	485 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	97,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	485 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	41 mA
Potência equivalente	65 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	72 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Nome do produto completo	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Código do produto completo	871869674387400
Código de encomenda	74387400
N.º material (12NC)	929001381302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696743874
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696743881

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots – CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

