



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	485 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	800 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	97,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	485 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	5 W
Curent lămpă (nom.)	41 mA
Echivalent putere	65 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	72 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


CorePro LEDspot MV

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
Numele complet al produsului	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Cote




Date fotometrice



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Full EOC	871869674387400
Cod de comandă	74387400
Număr material (12NC)	929001381302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696743874
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696743881


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

