



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de downlights y luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Integra la fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional para ofrecer un considerable ahorro de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G11 [ 2G11]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2100 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corriente de lámpara (máx.)	420 mA
Corriente de lámpara (mín.)	290 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Voltaje (nom.)	53-77 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	60 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	400 mm


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Producto de ahorro de energía	Sí

# CorePro LED PLL

<b>Certificados disponibles</b>	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
<b>Consumo energético kWh/1000 h</b>	20 kWh
<b>Datos de producto</b>	
<b>Código de producto completo</b>	871869673974700
<b>Nombre de producto del pedido</b>	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718696739747
<b>Código de pedido</b>	73974700
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Numerador - Paquetes por caja exterior</b>	10
<b>N.º de material (12NC)</b>	929001381602
<b>Peso neto (pieza)</b>	0,160 kg


## Plano de dimensiones




PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


## Datos fotométricos



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Vida útil



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

