

CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL là giải pháp đèn downlight & bộ đèn tối ưu lý tưởng cho nhiều mục đích chiếu sáng chung. Đèn tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng đèn huỳnh quang truyền thống, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng gấp đôi các loại đèn huỳnh quang khác.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	2G11 [2G11]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	30000 h

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	840 [CCT 4000K]
Quang thông (Danh định)	2100 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	2100 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	39000-71000 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	16.5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	420 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	290 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Điện áp (Danh định)	53-77 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	60 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	400 mm

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur

CorePro LED PLL


Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	20 kWh

Mã đơn hàng	929001381602
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001381602
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,160 kg

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869673974700
Tên sản phẩm khác	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696739747


Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11


Dữ liệu phân bổ ánh sáng



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


CorePro LED PLL

Tuổi thọ







LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

© 2019 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.