



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

La lampada Philips Dusk to Dawn A19 integra un sensore della luce che accende le luci automaticamente quando il sole tramonta e le spegne quando il sole sorge.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	250 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz

Frequenza di ingresso	50 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	230 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	A19 [A 19 mm]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	391895

LED Dusk to Dawn

EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Nome completo prodotto	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
Full EOC	871869978271900
Descrizione codice locale	LEDSSENS60CWP


Codice d'ordine	78271900
Codice materiale (12NC)	929001383731
Codice locale	LEDSSENS60CWP
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699782719
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699782726

Disegno tecnico




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4




General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

LED Dusk to Dawn

Durata



Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

