

# Lampes LED à filament classiques

## CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	8-75W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	1055 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1055 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,88 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W

Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	48 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh


# Lampes LED à filament classiques

## Données logistiques

Code de produit complet	871869674261700
Désignation Produit	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Code barre produit (EAN)	8718696742617
Code de commande	74261700

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001384102
Poids net (pièce)	0,030 kg



## Schéma dimensionnel



Bulb A60 230V 9-75W 1055lm 4000K E27 ND


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

## Données photométriques



LEDbulb 75W E27 827 CL A60

LEDbulb 75W E27 840 CL A60




## Lampes LED à filament classiques

### Durée de vie



LEDbulb 75W E27 827 CL A60



LEDbulb 75W E27 827 CL A60

