

# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138,27 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	11 W
Corrente lampada (Nom)	78 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	48 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A70 [A 70 mm]

# Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
EyeComfort	SI
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL
Full EOC	871869674267900



Codice d'ordine	74267900
Codice materiale (12NC)	929001384502
Codice locale	PHILED100840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696742679
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696742686

## Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL	70 mm	124 mm

## Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL


# Classic filament LEDbulbs

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL

