



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto ICR y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	64,67 lm/W
Vida útil nominal (nom.)	40000 h	Consistencia del color	<3
Ciclo de conmutación	50000X	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	92
Tipo técnico	7.5-43W	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	485 lm
Datos técnicos de la luz			
Código de color	927	Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Ángulo de haz (nom.)	24 °	Corriente de lámpara (nom.)	880 mA
Flujo lumínico (nom.)	485 lm	Equivalente de potencia	43 W
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	485 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Intensidad luminosa (nom.)	2400 cd	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Factor de potencia (nom.)	0.7
Ángulo de haz nominal	24 °		
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K		


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	93 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869673538100
Nombre de producto del pedido	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D
EAN/UPC - Producto	8718696735381
Código de pedido	73538100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001386002
Peso neto (pieza)	0,034 kg



Plano de dimensiones



MR16 12V 8-43W 550lm 24D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm


Datos fotométricos



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Datos fotométricos



Vida útil

