



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lys kilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm	500 lm
Lysstyrke (nom.)	2.600 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66,67 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	880 mA
Wattforbrugsækvivalent	43 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	93 °C

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektivbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D


Det fulde produkt navn	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Full EOC	871869673540400
Beskrivelse af lokal kode	2057808114
Ordrekode	73540400
Materialenr. (12NC)	929001386102
Lokal ordrekode	2057808114
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696735404
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696735411

Målskitse




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm

Fotometriske data



Calculated Photometric Data - Page 10



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16
930 24D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930
24D

