



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7.5-43W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	930 [CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	2600 cd
Designação da cor	White (WH)
Ângulo do feixe nominal	24 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	66.67 lm/W
Consistência da cor	<3
Índice de restituição cromática (Nom.)	92
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	500 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	880 mA
Potência equivalente	43 W
Tempo de arranque (Nom.)	0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.7
Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	93 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869673540400
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda

MASTER LED ExpertColor LED
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

EAN/UPC – Produto

8718696735404

Código de encomenda

73540400

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

10


N.º material (12NC)

929001386102

Peso líquido (Peça)

0,034 kg

Desenho dimensional




MR16 12V 8-43W 550lm 24D 3000K GU5.3 D

Product


D C

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 50,5 mm 46 mm
930 24D

Dados fotométricos




Calculat Photometric 4.1. Page Lighting 4.1. Page 11



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 24D MR16

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos



Vida útil

