



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5–43W MR16 940 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering som ger en vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata


Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde	520 lm
Ljusstyrka (nom)	2 800 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	69,33 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex	92
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	520 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	880 mA
Motsvarande effekt	43 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	93 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Fullständigt produktnamn	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Måttskiss




Fotometriska data



Full EOC	871869673542800
Beskrivning av lokal kod	8294457
Beställningsnummer	73542800
Materialnummer (12NC)	929001386202
Lokal kod	8294457
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696735428
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696735435

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

