



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor cria um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Cria um ambiente impressionante de iluminação superior com um espectro personalizado, CRI elevado e funcionalidade de regulação profunda. O resultado? Uma belíssima experiência de iluminação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a praticamente qualquer decoração de interiores com o seu visual impecável e cuidado. E pode ainda tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui lâmpadas LEDspot MV e LEDspot Par.

Dados do produto

Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]		<3
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Índice de restituição cromática (Nom.)	92
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Ciclo de comutação	50000X	Fluxo luminoso em cone de 90°	485 lm
Tipo técnico	7.5-43W		
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	927	Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °	Corrente de lâmpada (Nom.)	880 mA
Fluxo luminoso (Nom.)	485 lm	Potência equivalente	43 W
Intensidade luminosa (Nom.)	1400 cd	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Warm White (WW)	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Fator de potência (Nom.)	0,7
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	64,67 lm/W	Tensão (Nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	93 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869673544200
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
EAN/UPC – Produto	8718696735442
Código de encomenda	73544200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001386302
Peso líquido (Peça)	0,034 kg


Desenho dimensional



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 2700K GU5.3 D


Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm

Dados fotométricos



Calculat Photometric 4.1 Page Lighting 4.1 Page 11


MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 36D MR16



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 36D MR16


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Dados fotométricos




MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

Vida útil



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

